

ESD-euronormisäiliö, Tyyppi: ENB50



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 972350 ENB50 |
| GTIN | 8055520150058 |
| Tuoteluokka | 96E |

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava kuljetussäiliö kierrätettävää, **sähköä johtavaa** muovia. Muovisäiliöiden perusrakenne on kahteen perusmittaan perustuva kehysrakenne. Vankat seinät, vahvistettu erilaisilla urilla, tuloksena erittäin hyvä muotolujuus.

sähköeristys: EGB/ESD

Korkeus: 236 mm

Leveys: 600 mm

Syvyys: 400 mm

Kahvatyyppi: Listavedin

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Syvyys | 400 mm |
| Korkeus | 236 mm |
| Kahvatyyppi | Listavedin |
| Leveys | 600 mm |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD |
| Tuotetyyppi | Euronormisäiliö |

