

ESD-euronormisäiliö, Tyyppi: ENB14



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 972350 ENB14 |
| GTIN | 8055520114050 |
| Tuoteluokka | 96E |

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava kuljetussäiliö kierrätettävää, **sähköä johtavaa** muovia. Muovisäiliöiden perusrakenne on kahteen perusmittaan perustuva kehysrakenne. Vankat seinät, vahvistettu erilaisilla urilla, tuloksena erittäin hyvä muotolujuus.

sähköeristys: EGB/ESD

Korkeus: 170 mm

Leveys: 400 mm

Syvyys: 300 mm

Kahvatyyppi: Listavedin

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Kahvatyyppi | Listavedin |
| Leveys | 400 mm |
| Syvyys | 300 mm |
| Korkeus | 170 mm |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD |
| Tuotetyppi | Euronormisäiliö |

