

Garant**ESD-kääntötuoli, kangasverhoilu, suojatulpat ja jalkarengas, korkea, Tyyppi: ESD****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972652 ESD
GTIN	4062406198183
Tuoteluokka	91Z

Kuvaus**Malli:**

Ergonominen pyörivä työtuoli, synkronimekanismi. Istuinpehmusteet ja selkänoja **EDS-johtavaa erikoiskangasta**. Estää staattisen sähkövarauksen. Sähköä johtava viisisakarainen jalkaristikko. Erittäin turvallinen 5-osaisen ESD-pyörä-/liukunastasarjan ansiosta. Korkea ja kapea selkänoja tuo liikkumavaraa käsivarsille.

Käyttö:

ESD-arkojen rajenneosien ja laitteiden turvalliseen ja hallittuun työstöön. Estää elektronisten rakenneosien vaurioitumisen hallitsemattomien sähköpurkausten vuoksi.

Standardi:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Tekninen kuvaus

Istuimen syvyyden säätöalue	40 mm
Istuimen syvyys	450 mm
Selkänojan säätöalue	60 mm

Selkänojan korkeus	600 mm
Istuimen leveys	470 mm
Istuinmateriaalin väri	antrasiitti
Malli	suuri istuinkorkeus
Tuolin kantavuus	120 kg
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Korkeudensäätöalue	640 - 890 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli