

ESD-euronormisäiliö, Tyyppi: ENB55



Tilaustiedot

Tilausnumero	972350 ENB55
GTIN	8055520155053
Tuoteluokka	96E

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava kuljetussäiliö kierrätettävää, **sähköä johtavaa** muovia. Muovisäiliöiden perusrakenne on kahteen perusmittaan perustuva kehysrakenne. Vankat seinät, vahvistettu erilaisilla urilla, tuloksena erittäin hyvä muotolujuus.

sähköeristys: EGB/ESD

Korkeus: 280 mm

Leveys: 600 mm

Syvyys: 400 mm

Kahvatyyppi: Listavedin

Tekninen kuvaus

Leveys	600 mm
Korkeus	280 mm
Syvyys	400 mm
Kahvatyyppi	Listavedin
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyppi	Euronormisäiliö

