

ESD-euronormisäiliö, Tyyppi: ENB80



Tilaustiedot

Tilausnumero	972350 ENB80
GTIN	8055520180055
Tuoteluokka	96E

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava kuljetussäiliö kierrätettävää, **sähköä johtavaa** muovia. Muovisäiliöiden perusrakenne on kahteen perusmittaan perustuva kehysrakenne. Vankat seinät, vahvistettu erilaisilla urilla, tuloksena erittäin hyvä muotolujuus.

sähköeristys: EGB/ESD

Korkeus: 423 mm

Leveys: 600 mm

Syvyys: 400 mm

Kahvatyyppi: Listavedin

Tekninen kuvaus

Kahvatyyppi	Listavedin
Syvyys	400 mm
Korkeus	423 mm
Leveys	600 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Euronormisäiliö

