

ESD-euronormisäiliö, Tyyppi: ENB20



Tilaustiedot

Tilausnumero	972350 ENB20
GTIN	8055520120051
Tuoteluokka	96E

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava kuljetussäiliö kierrätettävää, **sähköä johtavaa** muovia. Muovisäiliöiden perusrakenne on kahteen perusmittaan perustuva kehysrakenne. Vankat seinät, vahvistettu erilaisilla urilla, tuloksena erittäin hyvä muotolujuus.

sähköeristys: EGB/ESD

Korkeus: 220 mm

Leveys: 400 mm

Syvyys: 300 mm

Kahvatyyppi: Listavedin

Tekninen kuvaus

Leveys	400 mm
Syvyys	300 mm
Kahvatyyppi	Listavedin
Korkeus	220 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Euronormisäiliö

