

ESD-euronormisäiliö, Tyyppi: ENB24



Tilaustiedot

Tilausnumero	972350 ENB24
GTIN	8055520124059
Tuoteluokka	96E

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava kuljetussäiliö kierrätettävää, **sähköä johtavaa** muovia. Muovisäiliöiden perusrakenne on kahteen perusmittaan perustuva kehysrakenne. Vankat seinät, vahvistettu erilaisilla urilla, tuloksena erittäin hyvä muotolujuus.

sähköeristys: EGB/ESD

Korkeus: 120 mm

Leveys: 600 mm

Syvyys: 400 mm

Kahvatyyppi: Lokerokahva

Tekninen kuvaus

Leveys	600 mm
Syvyys	400 mm
Korkeus	120 mm
Kahvatyyppi	Lokerokahva
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Euronormisäiliö