

ESD-euronormisäiliö, Tyyppi: ENB31



Tilaustiedot

Tilausnumero	972350 ENB31
GTIN	8055520131057
Tuoteluokka	96E

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava kuljetussäiliö kierrätettävää, **sähköä johtavaa** muovia. Muovisäiliöiden perusrakenne on kahteen perusmittaan perustuva kehysrakenne. Vankat seinät, vahvistettu erilaisilla urilla, tuloksena erittäin hyvä muotolujuus.

sähköeristys: EGB/ESD

Korkeus: 320 mm

Leveys: 400 mm

Syvyys: 300 mm

Kahvatyyppi: Listavedin

Tekninen kuvaus

Korkeus	320 mm
Syvyys	300 mm
Leveys	400 mm
Kahvatyyppi	Listavedin
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Euronormisäiliö

