

## ESD-euronormisäiliö, Tyyppi: ENB34



### Tilaustiedot

Tilausnumero	972350 ENB34
GTIN	8055520134058
Tuoteluokka	96E

### Kuvaus

#### Malli:

Laadukas, pinottava kuljetussäiliö kierrätettävää, **sähköä johtavaa** muovia. Muovisäiliöiden perusrakenne on kahteen perusmittaan perustuva kehysrakenne. Vankat seinät, vahvistettu erilaisilla urilla, tuloksena erittäin hyvä muotolujuus.

sähköeristys: EGB/ESD

Korkeus: 170 mm

Leveys: 600 mm

Syvyys: 400 mm

Kahvatyyppi: Listavedin

### Tekninen kuvaus

Leveys	600 mm
Korkeus	170 mm
Kahvatyyppi	Listavedin
Syvyys	400 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyppi	Euronormisäiliö

