

Garant**ESD-kääntötuoli, kangasverhoilu, pyörillä, matala, Tyyppi: ESD****Tilastiedot**

Tilausnumero	972650 ESD
GTIN	4062406198169
Tuoteluokka	91Z

Kuvaus**Malli:**

Ergonominen pyörivä työtuoli, synkronimekanismi. Istuinpehmusteet ja selkänöja **EDS-johtavaa erikoiskangasta**. Estää staattisen sähkövarauksen. Sähköä johtava viisisakarainen jalkaristikko. Erittäin turvallinen 5-osaisen ESD-pyörä-/liukunastasarjan ansiosta. Korkea ja kapea selkänöja tuo liikkumavaraa käsivarsille.

Kuvaus mainosteksti:

- **Ergonominen, toiminnallinen muotoilu.**
- **Lordoosituki.**
- **Synkronitekniikka.**
- **Korkea ja kapea selkänöja tuo liikkumavaraa käsivarsille.**
- **Viisihaarainen alumiinijalkaristikko.**

Käyttö:

ESD-arkojen rajenneosien ja laitteiden turvalliseen ja hallittuun työstöön. Estää elektronisten rakenneosien vaurioitumisen hallitsemattomien sähköpurkausten vuoksi.

Standardi:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Tekninen kuvaus

Selkänojan säätöalue	60 mm
Istuimen syvyys	450 mm
Selkänojan korkeus	600 mm
Istuinmateriaalin väri	antrasiitti
Istuimen syvyyden säätöalue	40 mm
Istuimen leveys	470 mm
Malli	pyörillä
Tuolin kantavuus	120 kg
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Korkeudensäätöalue	480 - 630 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli