

ESD-euronormisäiliö, Tyyppi: ENB5



Tilaustiedot

Tilausnumero	972350 ENB5
GTIN	8055520105058
Tuoteluokka	96E

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava kuljetussäiliö kierrätettävää, **sähköä johtavaa** muovia. Muovisäiliöiden perusrakenne on kahteen perusmittaan perustuva kehysrakenne. Vankat seinät, vahvistettu erilaisilla urilla, tuloksena erittäin hyvä muotolujuus.

sähköeristys: EGB/ESD

Korkeus: 120 mm

Leveys: 300 mm

Syvyys: 200 mm

Kahvatyyppi: Lokerokahva

Tekninen kuvaus

Kahvatyyppi	Lokerokahva
Syvyys	200 mm
Leveys	300 mm
Korkeus	120 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Euronormisäiliö

