

Garant GRIDLINE

Laatikkoteline työkalunpitimiseen, 26×24G, työkaluvarsille: C5**Tilastiedot**

Tilausnumero	970705 C5
GTIN	4062406180843
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Teräslevyteline, muoviset työkalunpitimet.

Käyttö:

Vetolaatikon sisälle.

Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.(erikoispintakäsittely ei ole mahdollinen).**

Huomautus:

VDI20-istukat sopivat myös Trumpf-lävistysmeisteille.

HSK-luettelokoot sopivat työkalunpitimille muodot A, C, katso muut muodot taulukosta.

Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Korkeus ilman työkalunpitimiä: 60 mm

Työkalupitimiä lukumäärä: 52

Akseliväli A: 88 mm

soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G: 26

soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G: 24

Tekninen kuvaus

Työkalupitimiä lukumäärä	52
Akseliväli A	88 mm
Korkeus ilman työkalunpitimiä	60 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26

Vetolaatikoiden hyötyala G	26x24
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Laatikkoteline CNC-työkalukaappiin

Tarvikkeet

Muoviholkki Tyyppi C5	947390 C5
-----------------------	-----------