

Garant GRIDLINE

Laatikkoteline työkalunpitimiseen, 20×20G, työkaluvarsille: SK30**Tilaustiedot**

Tilausnumero	970721 SK30
GTIN	4062406180928
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Teräslevyteline, muoviset työkalunpitimet.

Käyttö:

Vetolaatikon sisälle.

Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.(erikoispintakäsittely ei ole mahdollinen).**

Huomautus:

VDI20-istukat sopivat myös Trumpf-lävistysmeisteille.

HSK-luettelokoot sopivat työkalunpitimille muodot A, C, katso muut muodot taulukosta.

Vetolaatikoiden hyötyala G: 20 × 20

Korkeus ilman työkalunpitimiä: 80 mm

Työkalupitimien lukumäärä: 44

Akseliväli A: 80 mm

soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G: 20

soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G: 20

Tekninen kuvaus

Akseliväli A	80 mm
Korkeus ilman työkalunpitimiä	80 mm
Työkalupitimien lukumäärä	44
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	20
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20

Vetolaatikoiden hyötyala G	20 × 20
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Laatikkoteline

Tarvikkeet

Muoviholkki Tyyppi SK30	947390 SK30
-------------------------	-------------