

Garant GRIDLINE

Laatikkoteline työkalunpitimiseen, 26×24G, työkaluvarsille: HSK40**Tilaustiedot**

Tilausnumero	970705 HSK40
GTIN	4062406180874
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Teräslevyteline, muoviset työkalunpitimet.

Käyttö:

Vetolaatikon sisälle.

Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.(erikoispintakäsittely ei ole mahdollinen).**

Huomautus:

VDI20-istukat sopivat myös Trumpf-lävistysmeisteille.

HSK-luettelokoot sopivat työkalunpitimille muodot A, C, katso muut muodot taulukosta.

Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Korkeus ilman työkalunpitimiä: 60 mm

Työkalupitimien lukumäärä: 64

Akseliväli A: 78 mm

soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G: 26

soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G: 24

Tekninen kuvaus

Akseliväli A	78 mm
Korkeus ilman työkalunpitimiä	60 mm
Työkalupitimien lukumäärä	64
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	24

Vetolaatikoiden hyötyala G	26x24
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Laatikkoteline CNC-työkalukaappiin

Tarvikkeet

Muoviholkki Tyyppi HSK40	947390 HSK40
--------------------------	--------------