

**KOMET®-kääntöterä, BK7935, merkintä tyyppi W83: 39-210****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236553 39-210
GTIN	4047109258327
Tuoteluokka	24Q

**Kuvaus****Malli:**

Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

**Huomautus:**

**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsovaukseen! Vain KUB Centron Powerline.**

tyyppi: Inox

ISO-koodi-kääntöterä: SOEX 110508

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,22 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 110508
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,22 mm/kierr,
merkintä	39-210
Laji	BK7935
tyyppi	Inox
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä poraukseen