



KOMET®-kääntöterä, BK7935, merkintä tyyppi W83: 44-210



Tilaustiedot

Tilausnumero	236553 44-210
GTIN	4047109240971
Tuoteluokka	24Q

Kuvaus

Malli:

Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

Huomautus:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Quatron® 235500 – 235505.

Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsorvaukseen!

tyyppi: Inox

ISO-koodi-kääntöterä: SOEX 120508

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,25 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

merkintä	44-210
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,25 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 120508
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	BK7935
tyyppi	Inox

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen