

Garant**Porrastikkaat, yksipuoliset sis. GripStep-liukuesteen, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965901 5
GTIN	4045197742056
Tuoteluokka	91B

Kuvaus**Malli:**

Askelmat ja runko alumiinia, askelmissä kestävä 4-kertainen kiinnitys runkoon. Erittäin tukeva malli kartionmuotoisen rakenteensa ansiosta.

Optimoitu tikkaiden nivelosa, suuri tukileveys, 6-kertainen niittaus ja muovinen suojus 80 mm syvät askelmat, liukuesteuritus.

EasyHandle Haptoprene® -kahvaosa, lukitusmekanismi, luistamattomat BalanceBase-jalkatulpat.

Sisältää **GripStep**-liukuesteen.

Muoviset säilytyslokerot.

Standardi:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Pintakäsittely:

Runko antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Materiaali	alumiini
------------	----------

Ulkoleveys alapäässä	0,53 m
Portaan rakenne	porras
Saavutettavuus	Yksisivuinen
Työskentelykorkeus n.	3,25 m
Tikkaiden pituus	1,98 m
Tasanteen korkeus	1,17 m
Pienan/askelman syvyys	80 mm
Paino	7,5 kg
Vaakapalkkien korkeus	73 mm
Pituus L	1,98 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat