


Garant**SOGX 050204, HB6715, Tyyppi: GG**

Tilaustiedot

Tilausnumero	234037 GG
GTIN	4045197742315
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Sopii:

GARANT Power Drill-nro 234000–234025.

Suositus:

Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

Huomautus:

Ei saa käyttää sisäpuolisena teränä (ehdottoman välttämätön sisäpuoliselle terälle = terämateriaali HB630).

Syöttö f: 0,04 - 0,18 mm/kierr.

Tekninen kuvaus

tyyppi	GG
Sarja	Power Drill
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 050204
Laji	HB6715
Lastuava aine	KM

Syöttö f	0,04 - 0,18 mm/kierr.
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
kuiva	soveltuu		