

**Garant****SOGX 100408, HB6810, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234070 ALU
GTIN	4045197742384
Tuoteluokka	21E

**Kuvaus****Sopii:**

GARANT Power Drill-nro 234000–234025.

**Suositus:**

Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

Syöttö f: 0,08 - 0,21 mm/kierr.

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	ALU
Sarja	Power Drill
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 100408
Laji	HB6810
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,08 - 0,21 mm/kierr.
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	300 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	220 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		