

**Tasojyrsin 70° MFK, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 315/28mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	223300 315/28
GTIN	4960664732845
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Tasojyrsin valuraudan tehotyöstöön. Erinomainen lastuamisteho valoksissa tiheän ja erittäin tiheän hammasjaon ansiosta.

Etu:

- **Edullinen ja vakaa työstö 10-särmäisillä viisikulmaisilla kääntöterillä.**
- **Pienemmät leikkuuvoimat tasapainoisen työkalun rakenteen ja suuren asetuskulman ansiosta.**

Tekninen kuvaus

Kiinnityskiilan ruuvi	229721
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Terien lkm Z	28
suurin ulko-Ø D_{\max}	324 mm
KiinnitysreiänØ	60 mm
Kokonaispituus L_{ges}	63 mm

Kiinnityskiila	229720
Sopiva kääntöterä	PN.. 1106
Terän Ø D _c	315 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	70 astetta
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiilaruuvi	229721
Kiinnityskiila	229720