

**Tasojyrsin 70° MFK, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 200/20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	223300 200/20
GTIN	4960664732807
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Malli:**

Tasojyrsin valuraudan tehotyöstöön. Erinomainen lastuamisteho valoksissa tiheän ja erittäin tiheän hammasjaon ansiosta.

**Etu:**

- **Edullinen ja vakaa työstö 10-särmäisillä viisikulmaisilla kääntöterillä.**
- **Pienemmät leikkuuvoimat tasapainoisen työkalun rakenteen ja suuren asetuskulman ansiosta.**

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	200 mm
Kiinnityskiilan ruuvi	229721
Terien lkm Z	20
suurin ulko-Ø D <sub>max</sub>	209 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	63 mm
Kiinnityskiila	229720

Sopiva kääntöterä	PN.. 1106
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Kiinnitysreiän $\emptyset$	60 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	70 astetta
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnityskiila	229720
Kiilaruuvi	229721