

**Tasojyrsin 70° MFK, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 315/44mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	223300 315/44
GTIN	4960664732852
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Tasojyrsin valuraudan tehotyöstöön. Erinomainen lastuamisteho valoksissa tiheän ja erittäin tiheän hammasjaon ansiosta.

Etu:

- **Edullinen ja vakaa työstö 10-särmäisillä viisikulmaisilla kääntöterillä.**
- **Pienemmät leikkuuvoimat tasapainoisen työkalun rakenteen ja suuren asetuskulman ansiosta.**

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	63 mm
Sopiva kääntöterä	PN.. 1106
Terän Ø D_c	315 mm
Terien lkm Z	44
Kiinnityskiila	229720
KiinnitysreiänØ	60 mm

Kiinnityskiilan ruuvi	229721
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
suurin ulko- \emptyset D_{\max}	324 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	70 astetta
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnityskiila	229720
Kiilaruuvi	229721