

**PNMG 1106XNEN-GM, CA420M, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	223306 GG
GTIN	4960664732944
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

10-särmäinen viisikulmainen kääntöterä, edullinen ja vakaa työstö.

GM - Yleiskäyttöön.

Huomautus:

Ohjeluamisarvot arvolle $ae = 0,3 \times D$.

Tasoterä: 2 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,25 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,25 mm
tyyppi	GG
Vaihtojen/terien lukumäärä	10
ISO-koodi-kääntöterä	PNMG 1106XNEN-GM
Laji	CA420M
Lastuava aine	KM

Tasoterä	2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	230 m/min	K
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		