

**Tasojyrsin 70° MFK, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	223300 125/18
GTIN	4960664732777
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Malli:**

Tasojyrsin valuraudan tehotyöstöön. Erinomainen lastuamisteho valoksissa tiheän ja erittäin tiheän hammasjaon ansiosta.

**Etu:**

- **Edullinen ja vakaa työstö 10-särmäisillä viisikulmaisilla kääntöterillä.**
- **Pienemmät leikkuuvoimat tasapainoisen työkalun rakenteen ja suuren asetuskulman ansiosta.**

**Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Kiinnityskiila	229720
KiinnitysreiänØ	40 mm
Terän Ø $D_c$	125 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	63 mm
Kiinnityskiilan ruuvi	229721

Sopiva kääntöterä	PN.. 1106
suurin ulko-Ø $D_{max}$	134 mm
Terien lkm Z	18
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	70 astetta
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiilaruuvi	229721
Kiinnityskiila	229720