

**PNMG 1106XNEN-GM, PR1510, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	223308 GG
GTIN	4960664732869
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

10-särmäinen viisikulmainen kääntöterä, edullinen ja vakaa työstö.

GM - Yleiskäyttöön.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tasoterä: 2 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,25 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	GG
Syöttö f_z / hammas	0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	10
ISO-koodi-kääntöterä	PNMG 1106XNEN-GM
Laji	PR1510
Lastuava aine	KM

Tasoterä	2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		