

FAHRION®
PRÄZISION
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi, ET 20, Nim. kiristys-Ø d: 2,8 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	309428 2,8
GTIN	2050001922199
Tuoteluokka	34F

Kuvaus
Malli:

Kierretappien kiristysholkit, DIN 6499 / ISO 15488, muoto CET-GB pyörintä 20 µm.

Käyttö:

Kierteitykseen jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

Sopii :

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Huomautus:

Kiristää vain nimellis-Ø:n. **Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

Standardi: Tehdasnormi

tyyppi: 4284 E

Ulko-Ø D: 21 mm

Kokonaispituus L: 31 mm

Aksiaaliveto: 7 mm

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	2,8 mm
Sovitin	ET 20
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	4284 E

Ulko-Ø D	21 mm
Kokonaispituus L	31 mm
Aksiaaliveto	7 mm