

Garant**RDHX 0501 MOSN positiivinen, HB7635, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212189 INOX
GTIN	4045197746603
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,1$ mm.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	RDHX 0501 MOSN
tyyppi	INOX
Lastuava aine	KM
Laji	HB7635
Syöttö f_z / hammas	0,12 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		