



Weldon-istukka Muoto AD, BT 30 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302595 16
GTIN	4250122697961
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Kaikki varret sinistetty.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ulkonema A-mitta: 63 mm

Ulko-Ø D: 48 mm

Varakiinnitysruuvi nro 309900: 16

Tekninen kuvaus

Varakiinnitysruuvi nro 309900	16
Ulkonema A-mitta	63 mm
Ulko-Ø D	48 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Sovitin	BT 30 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2

Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308760 30
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308780 30
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308785 30
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308765 30
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 16 mm	309900 16