

Garant**APMT 133520 ER, HB8630, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 215397 INOX |
| GTIN | 4045197747662 |
| Tuoteluokka | 21A |

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot arvoille $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p_{max}} = 6$ mm.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Syöttö f_z / hammas | 0,18 mm |
| tyyppi | INOX |
| Nirkon säde | 2 mm |
| Sarja | Softcut® |
| ISO-koodi-kääntöterä | APMT 133520 ER |
| Laji | HB8630 |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jysintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 130 m/min | M |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |