

Garant**APMT 133524 ER, HB8630, Tyyppi: INOX**

Tilaustiedot

Tilausnumero	215398 INOX
GTIN	4045197747686
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:

Ohjelasuamisarvot arvoille $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p_{max}} = 6$ mm.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,18 mm
tyyppi	INOX
Nirkon säde	2,4 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 133524 ER
Laji	HB8630
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		