

**Garant****APMT 180508 ER, HB8630, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215281 INOX
GTIN	4045197747723
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	INOX
Syöttö $f_z$ / hammas	0,2 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 180508 ER
Laji	HB8630
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		