

**Garant****APMT 180512 ER, HB8630, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215282 INOX
GTIN	4045197747747
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,2 mm
tyyppi	INOX
Nirkon säde	1,2 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 180512 ER
Laji	HB8630
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		