

**Garant****SOMT 083608 PDER, HB8630, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 214937 INOX   |
| GTIN         | 4045197747884 |
| Tuoteluokka  | 21A           |

**Kuvaus****Malli:**

Lisätty levyn paksuus mahdollistaa selkeän kourun muotoilun positiiviset työstöominaisuudet ja minimoi murumisherkkyden.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tekninen kuvaus**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| tyyppi                | INOX             |
| Syöttö $f_z$ / hammas | 0,15 mm          |
| Nirkon säde           | 0,8 mm           |
| Terän paksuus E       | 3,6 mm           |
| ISO-koodi-kääntöterä  | SOMT 083608 PDER |
| Laji                  | HB8630           |
| Lastuava aine         | KM               |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4                    |
| Tuotetyyppi                | Kääntöterä jysintään |

### Käyttäjätiedot

|                              | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 150 m/min      | M         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 120 m/min      | M         |
| märkä enintään               | sopii rajoituksin |                |           |
| kuiva                        | soveltuu          |                |           |