

**Taso-/kulmajyrsin 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215055 40/4
GTIN	4045197750303
Tuoteluokka	220

Kuvaus**Malli:**

Karkaistua erikoistyökaluterästä - lähes värinätön käynti ja pitkä käyttöikä. Esiin työntyvän tasoterän ansiosta saadaan aikaan erittäin hyvä pinnanlaatu.

Huom:

PowerCard ei sisälly!

Huomautus:

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää käännetään **aina määriteltyyn suuntaan**. GARANT-momenttiruuviväännin TQ nro 211750 koko 2,2, käytetään terän nro 674252 koko 9IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	SOMT 09T304
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
KiinnitysreiänØ	16 mm
Terien lkm Z	4
Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Terän Ø D _c	40 mm

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219810
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2