

**Taso-/kulmajyrsin 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215055 50/5
GTIN	4045197750310
Tuoteluokka	220

**Kuvaus****Malli:**

Karkaistua erikoistyökaluterästä - lähes värinätön käynti ja pitkä käyttöikä. Esiin työntyvän tasoterän ansiosta saadaan aikaan erittäin hyvä pinnanlaatu.

**Huom:**

PowerCard ei sisälly!

**Huomautus:**

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää käännetään **aina määriteltyyn suuntaan**. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2, käytetään terän nro 674252 koko 9IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT 09T304
Terän Ø D <sub>c</sub>	50 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Terien lkm Z	5

Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219810