



ohjainkisko 600-1200mm koolle 8230.  
Metallipyörösaha DRY MITER Cutter 9410ND filigraanisahaukseen pehmeillä ja herkillä materiaaleilla toimitettavissa pyynnöistä.

## Tekninen kuvaus

Verkkotaajuus	50 Hz
Valmistajamerkintä	8320
Enimmäistyöstösyvyys 90°	120 mm
Sahanterän Ø	320 mm
Paino	8,4 kg
Enimmäiskierros-luku	1700 min <sup>-1</sup>
Verkköjännite	230 V
Tehonkulutus	1800 W
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Sahat

## Tarvikkeet

Asennusjalustat nrolle 078231 Tyyppi 600526	078238 600526
HM-pyörösahanterä Drytec® Ø 320×25,4 mm hampaiden lukumäärä 84	078242 84
HM-pyörösahanterä Drytec® Ø 320×25,4 mm hampaiden lukumäärä 72	078242 72