

Garant
Kopiojyrsin 7° positiivinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/5mm


Tilaustiedot

Tilausnumero	212150 52/5
GTIN	4045197750426
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Suuri taso- ja pyörintätarkkuus**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Värinänvaimennus ja pehmeä terän sisäänmeno 7° positiivisten kääntöterien ansiosta.

Huom:

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

RD..10 – $a_{p\max} = 2,5$ mm.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	52 mm
Sopiva kääntöterä	RD..12T3
KiinnitysreiänØ	22 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Lukitusruuvisarja	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	40 mm
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	15 - 27 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Vino sisäänsyöttö
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219805
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219807