

**Garant****Kopiojyrsin 7° positiivinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212167 52/4
GTIN	4045197750549
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Suuri taso- ja pyörintätarkkuus**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Värinänvaimennus ja pehmeä terän sisäänmeno 7° positiivisten kääntöterien ansiosta.

**Käyttö:**

Mukana kääntöteräruuvisarja nro 219800 – kääntöterien ja kiinnityslevyjen kiristämiseen.

**Huom:**

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita ei saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

$a_{p\ max} = 3,5\ mm.$

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	52 mm
Varmistuslevysarja	219955

Sopiva kääntöterä	RD..1604
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	50 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Ø D <sub>3</sub>	36 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	15 - 30 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Vino sisäänsyöttö
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 20IP	674252 20IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219800
Varmistuslevysarja10 osaa	219955