

Garant**Kopiojyrsin 7° positiivinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212167 100/7
GTIN	4045197750563
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Suuri taso- ja pyörintätarkkuus**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Värinänvaimennus ja pehmeä terän sisäänmeno 7° positiivisten kääntöterien ansiosta.

Käyttö:

Mukana kääntöteräruuvisarja nro 219800 – kääntöterien ja kiinnityslevyjen kiristämiseen.

Huom:

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

$a_{p\max} = 3,5 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	7
--------------	---

KiinnitysreiänØ	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Varmistuslevysarja	219955
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
Sopiva kääntöterä	RD..1604
Terän Ø D _c	100 mm
Ø D ₃	84 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	15 - 30 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Vino sisäänsyöttö
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Varmistuslevysarja10 osaa	219955
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219800