

**Garant****Jyrsinkääntöterä Ø 16 mm, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212727 ALU
GTIN	4045197761651
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

**Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.**

· Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus:  $\pm 0,015$  mm.

**Käyttö:**

Torusterät kulmasäteellä. Pienentävät lastuamisvoimaa ja värinää.

Syöttö  $f_z$  teräksessä < 1400 N/mm<sup>2</sup>: 0,3 mm

Laji: HU7810

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	ALU
Laji	HU7810
Nirkon säde	3 mm
Lastuava aine	KM
Kulman säde R	3 mm
Syöttö $f_z$ alumiinissa, lyhytlastuinen	0,3 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään