

**Garant****Jyrsintuurna värinävimennus, lieriömäinen, HSK-A 100 A = 300, Tuurnan Ø d1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306709 32
GTIN	4045197762047
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Kuulakärkilevy/Rfid-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.

**Värinävimennetty malli, kiinnikkeessä värinävimennetty ydin.**

**Etu:**

Selvästi pienempi värinäälttiä! Huomattavasti nopeampi syöttö!

**Toimituksen sisältö:**

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

**Erikoistarvike:**

Erikoisavain nro 309840; jäähdytysaineputki nro 309880.

**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

**Tekninen kuvaus**

Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	24 mm
Ø D <sub>2</sub>	78 mm
Ulkonema A-mitta	300 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 300
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3

Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

---

## Tarvikkeet

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 32 mm	309840 32
----------------------------------	-----------