

Garant**Kapea hydraulikiristysistukka, HSK-A 63 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307533 3
GTIN	4045197761194
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin kapea rakenne (3°-profili).
- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus.
- Varret kovasorvattu.
- Kavennusholkkien käyttö mahdollista.

Etu:

- Lämmönkestävä, täysin suljettu järjestelmä eli ei juotettuja painekammioita.
- Ideaaliset vaimennusominaisuudet.
- Suuret siirrettävät vääntömomentit, hyvä käyttövarmuus.

Käyttö:

Eryteisesti työkalujen ja muottien valmistukseen.

Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.

Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302165.

Tekninen kuvaus

L ₂	73 mm
Ulko-Ø D	50 mm

Kiinnitys- \varnothing D ₁	3 mm
\varnothing D ₂	9 mm
\varnothing D ₃	16,7 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 120
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka