

Garant**Kääntöterä kaivertamiseen, HU7805, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217210 ALU
GTIN	4045197762139
Tuoteluokka	21Y

Kuvaus

Kääntöterä kaivertamiseen ALU Syöttö f: 0,005 - 0,03 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALU
Syöttö f	0,005 - 0,03 mm
Lastuava aine	KM
Laji	HU7805
Kärkikulma	45 astetta
Nirkon säde R _e	0,08 mm
Porraspituus b	0,4 mm
t _{max}	2 mm
W _{max}	2,06 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä kaiverrukseen
ja purseenpoistoon**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	100 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		