

Garant**SisäSORVAUSpidin, Oikea, Varren Ø DS: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273914 32
GTIN	4045197763143
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Huomautus:**

Käytä **oikeakätisille pitimille vasenkätisiä teriä, vasenkätisille pitimille oikeakätisiä teriä.**

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	279815 13
Keskisiirto L ₃	23 mm
Terän korkeus L ₂	15 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Kokonaispituus L	250 mm
varren Ø D _s	32 mm
Käyttöalue	Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 13	279815 13
	659957 500

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15