

**Garant****Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa, Ø 12 mm, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302135 6
GTIN	4045197763228
Tuoteluokka	31G

**Kuvaus****Malli:****Jäähdytyskanavaurat.****Käyttö:**

- Poraamiseen, kalvimiseen, jyrsimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
- Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
- Erittäin korkea vääntömomentti takaa enemmän lastutilavuutta kuin suorakiinnitys.
- Pyörintätarkkuus  $\pm 5 \mu\text{m}$  (järjestelmätarkkuus  $3 \times D$ ).
- Pyörintätarkkuus  $\pm 2 \mu\text{m}$  (kavennusholkille).
- Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

**Sopii:**Hydraulikiristysistukka, **kiinnitys-Ø 12 mm.****Tekninen kuvaus**

Ø D	12 mm
Kokonaispituus L	47 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Tuotenimen määrite	Ø 12 mm
Järjestelmän pyörintätarkkuus	5 µm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla

