

Garant**CNMM 190616, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250464 HB7020
GTIN	4045197764126
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMM 190616 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 10 mm
Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 300 m/min
lastunmurtaja	SR
Nirkon säde	1,6 mm
Laji	HB7020
Pääkäyttöalue	P

Lastuamissyvyys a _p	2 - 10 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä