

Garant**SNMG 150612, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251232 HB7020
GTIN	4045197764157
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 150612 HB7020 Nirkon säde: 1,2 mm
Laji: HB7020
lastunmurtaja: SM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 6 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	1,2 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 150612
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä