

**Garant****SNMG 190616, Laji: HB7020****Tilastiedot**

Tilausnumero	251238 HB7020
GTIN	4045197764171
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

SNMG 190616 HB7020 Nirkon säde: 1,6 mm  
Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
Laji	HB7020
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	1,6 mm
lastunmurtaja	SM
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,15 - 0,5 mm/kierr,

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä