

Garant**SNMG 150612, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251330 HB7020 |
| GTIN | 4045197764188 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

SNMG 150612 HB7020 Nirkon säde: 1,2 mm
Laji: HB7020
lastunmurtaja: SG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 9 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Syöttö f | 0,25 - 0,8 mm/kierr, |
| Laji | HB7020 |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Nirkon säde | 1,2 mm |
| Lastuamissyvyys a_p | 1,5 - 9 mm |
| Pääkäyttöalue | P |
| lastunmurtaja | SG |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 100 - 300 m/min |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | SNMG 150612 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |