

Garant**SNMM 150616, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251390 HB7020
GTIN	4045197764225
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMM 150616 HB7020 Nirkon säde: 1,6 mm
Laji: HB7020
lastunmurtaja: SR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 12 mm
Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SR
Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 300 m/min
Nirkon säde	1,6 mm
Laji	HB7020
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuamissyvyys a _p	2 - 12 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMM 150616
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä